

Artikelnummer:
28525

EAN-Nummer:
4000870285251



Name

LED Vintage Tropfen 2W E14 230V Gold 1700K

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,0 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,0 s
Leistungsfaktor	0,45
Entspricht Glühlampe	16,2 W
Nennlichtstrom	160 lm
Energieverbrauch	2 kWh_1000h
Bestückung	2 W
Lichtstromwinkel	360 °
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=	50000
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	70 %
Lampenlichtstromerhalt 6.000h	80 %
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Socket/Fassung	E14
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1700K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED

Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Farbtemperatur Bereich	1.700 K
Gewicht netto	15 g
Lebensdauer	15.000 h
Energieverbrauch	2 kWh_1000h
Bestückung	2 W
Stromstärke	20 mA
Spannung	230 V
Gewicht brutto	35 g
Farbe	Gold
Dimmbar	Nein
Bauform	Tropfen

Kaufmännische Daten II


Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	5,7 x 9,1 x 5,7 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
SB Artikel	SB-Verpackung

Abmessungen

Durchmesser	45 mm
Höhe	78 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	78 x x mm



Paulmann
28525

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.