

fetra verrijdbare opvangbak

voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume 45 l, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

Artikelnummer: 118724



fetra
Transportgeräte



fetra Vrijdbare opvangbak

Voor vatentransport

verrijdbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor Olie
- voor 1 x 200 liter vat
- opvangvolume 45 l
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal rooster	staal
type opvangbak	verrijdbare opvangbak	oppervlak rooster	verzinkt
opslagplaats	onderdak	constructies	duwbeugel

opvangvolume	45 l	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
capaciteit	1 x 200 liter vat	banden	
geschikt voor gevaarlijke stoffe	Olie	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte	1000 mm	onderrijdbaar	nee
diepte	600 mm	stapelbaar	nee
materiaal	staal	verrijdbaar	ja
oppervlak	m. poedercoating	norm	EN 1757-3 (rem)
kleur	brijantblauw // RAL5007	garantie	10 jaar
opvangbak uitrusting	rooster	gewicht	37 kg

Gerelateerde Producten

225622



pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 600 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 brijantblauw