

BS-ROLLEN

roue

force 60 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 100 x 28 mm, moyeu avec palier lisse, longueur moyeu 32 mm, jante en plastique coloris gris

Numéro d'article: 139673



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roue

roue

- force 60 kg
- avec bandage caoutchouc
- ménage le sol
- diamètre x largeur 100 x 28 mm
- moyeu avec palier lisse
- longueur moyeu 32 mm
- jante en plastique coloris gris
- jante sans pare-fils

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| manutention dynamique | roues | conducteur d'électricité | non |
| type de roulettes | roulette pour appareils | frein | sans |
| modèle | roue | pare-fils | non |
| charge | 60 kg | Longueur de moyeu | 32 mm |
| pneumatique | caoutchouc | largeur de roue | 28 mm |
| Diamètre de roue | 100 mm | propriété surface de roulement | ménage le sol |
| matériau de jante | plastique | couleur de la jante | gris |
| roulement | palier lisse | Poids | 0,1 kg |

