


palette hygiénique EURO H1

hauteur x longueur x largeur 160 x
1200 x 800 mm, en polyéthylène
haute pression en gris

Mindestbestellmenge = 4 pièce

Numéro d'article: 142938



Palette norme européenne EURO H1



palette hygiénique

- hauteur x longueur x largeur 160 x 1200 x 800 mm
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- en polyéthylène haute pression en gris
- poids 18 kg







type d'emballage	palette	résistance à la température	-40 à +70 °C
type de palette	palette hygiénique	convient pour aliments	oui
convient pour (secteurs)	industrie de la viande/industrie alimentaire	convient pour les convoyeurs à r	oui
matériau	polyéthylène haute pression	Largeur d'entrée côté longueur	780 mm
hauteur	160 mm	Largeur d'entrée côté largeur	600 mm
longueur	1200 mm	charge dynamique	1250 kg
largeur	800 mm	charge dans rayonnage	1000 kg
capacité de charge statique	5000 kg	bordure de sécurité	oui
Poids	18 kg	emboîtable	non
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	couleur	gris
revêtement extérieur	ajourés	certification	logo GS1 Germany
gerbable	oui	norme	DIN 55423-5 et 55423-6
soubassement	3 patins		

Accessoires

531744		capot de recouvrement, Bâche de couverture, hauteur x longueur x largeur 300 x 1250 x 850 mm, en marron
531745		capot de recouvrement, Bâche de couverture, hauteur x longueur x largeur 300 x 1250 x 850 mm, en transparent

Cela s'adapte aussi ...

202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm