


## Thurmetall lockerkast

hoogte x breedte x diepte 1995 x 610 x 582 mm, met 12 vakken, verdeling 2x6, vakbreedte 300 mm, per vak 2 stekkerdozen, stekker uitvoering FR, afsluitbaar met key lock, onderbouw sokkel, romp in duifblauw, front in lichtblauw

Artikelnummer: 146104



THURMETALL



## Thurmetall Elektro-vakkenkast

### Uitvoering FR

lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1995 x 610 x 582 mm
- met 12 vakken, verdeling 2x6
- vakbreedte 300 mm
- deuropeningshoek 110 °
- per vak 2 stekkerdozen
- stekker uitvoering FR
- openslaande deur met perforaties
- stompe deuren
- met etiketvenster
- afsluitbaar met key lock
- onderbouw sokkel
- constructie van staal, gelast
- romp in duifblauw
- front in lichtblauw

## Technische details

meubeltype	kast	afsluitbaar	ja
type kast	lockerkast	sluitsysteem	key lock
hoogte	1995 mm	materiaal	staal
breedte	610 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	582 mm	land	uitvoering FR
kast uitrusting	vakken, stekkerdozen	kleur romp	duifblauw
vakken	12 stuks	kleur voorkant	lichtblauw
verdeling vakken	2x6	type deur	openslaande deur met perforaties
vakhoogte	300 mm	openingshoek deur	110 °
vakbreedte	300 mm	gewicht	75,65 kg
onderbouw	sokkel		

## Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		inframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend