


Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 12 x 200 liter vat,
opslag liggend, hoogte x breedte x
diepte 3550 x 3130 x 1450 mm,
afsluitbaar met vleugel deur, 2
niveaus met vloerrooster, van staal
verzinkt met lak in RAL 5015
hemelsblauw

Artikelnummer: 200399



Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen voor liggende vaten

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen



- voor maximaal 12 x 200 liter vat, opslag liggend
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 3550 x 3130 x 1450 mm
- uitgerust met doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen voor de achterwand, hijsogen voor leeg transport
- afsluitbaar met vleugel deur
- 2 niveaus met vloerrooster
- frame gelast
- van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw
- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage
- Leveringstoestand voorgemonteerd



Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	vloerrooster
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	bodemopvangbak aantal	1 stuks
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	opvangvolume vloeropvangbak	650 l
stellingveld	grondveld	type deur	vleugeldeur
opslagplaats	buiten	materiaal	staal
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	materiaal verwerking	gelast
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	oppervlak	verzinkt // gelakt
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	kleur	blauw // RAL 5015
hoogte	3550 mm	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
breedte	3130 mm	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
diepte	1450 mm	kleur standaard	blauw // RAL 5015
stelling uitrusting	doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen, hijsogen	kleur traversen	blauw // RAL 5015
capaciteit	12 x 200 liter vat	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten (max.)	12 x 200 liter vat	levering	voorgemonteerd
opslag	liggend	lossen per kraan/vorkheftruck	ja
gebruik	eenzijdig	gebruiksaanwijzing verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
opslagniveau's	3 stuks	gewicht	1400 kg
legborden / schappen aantal	2 stuks		

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwiel met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm