

RAPIDLIFT hydraulische palletheffer

draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, draagbreedte 540 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 82 x 80 mm

Artikelnummer: 210710



RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Hydraulische Pallet Jack

Draagvermogen 1000 kg

hydraulische palletheffer

- draagvermogen 1000 kg
- vorklengte 1150 mm
- draagbreedte 540 mm
- zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 82 x 80 mm
- zwenkwielen met rem
- hefhoogte 900 mm
- hefbeweging per pompslag 22 mm
- onderwagen van staal gelakt in RAL2002 vermiljoen
- vorken van staal gelakt in zwart
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel van staal gelakt in zwart
- stuuruitslag 180 °
- zuiger hardverchromd
- lengte x breedte 1600 x 760 mm

- gewicht 190 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	lengte	1600 mm
hefwagentype	pallethefwagen	breedte	760 mm
draagvermogen	1000 kg	totale breedte	620 mm
lengte vork	1150 mm	stuuruitslag	180 °
draagbreedte	540 mm	snelheffing	nee
platformdiepte	1150 mm	materiaal	staal
platformbreedte	500 mm	kleur onderwagen	vermiljoen // RAL2002
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	oppervlak onderwagen	gelakt
bediening wielonderstel	handmatig	oppervlak lijst	gelakt
hefhoogte (max.)	900 mm	oppervlak vork	gelakt
heffing per pomp	22 mm	kleur lijst	vermiljoen // RAL2002
materiaal zwenkwiel	rubber	kleur vork	zwart
breedte zwenkwielen	50 mm	materiaal dissel	staal
diameter zwenkwielen	180 mm	oppervlak dissel	gelakt
materiaal vorkwielen	nylon	kleur dissel	zwart
breedte vorkwiel	82 mm	oppervlak zuiger	hardverchromd
diameter vorkwiel	80 mm	gewicht	190 kg
wieluitrusting	zwenkwielen met rem		

Gerelateerde Producten

951159



platform voor palletheffers, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar