

## WSM

### overdekte fietsenstalling

hoogte x breedte x diepte 2290 x 2090 x 2180 mm, dak van polycarbonaat, frame van staal verzinkt met coating in RAL7016 antracietgrijs



Artikelnummer: 215275

### WSM fietsdakbedekking

overdekte fietsenstalling

- hoogte x breedte x diepte 2290 x 2090 x 2180 mm
- sneeuwlast 93 kg/m<sup>2</sup>
- dak van polycarbonaat
- frame van staal verzinkt met coating in RAL7016 antracietgrijs
- gebruik eenzijdig
- Leveringstoestand gedemonteerd

### Technische details

buitenopstelling	overkapping	kleur dak	transparant
overkappingstype	overdekte fietsenstalling	materiaal onderstel	staal
hoogte	2290 mm	oppervlak onderstel	verzinkt // met coating
breedte	2090 mm	kleur onderstel	antracietgrijs // RAL7016
diepte	2180 mm	kleur uitvoering	antracietgrijs // RAL7016
gebruik	eenzijdig	levering	gedemonteerd
sneeuwlast	93 kg/m <sup>2</sup>	gewicht	250 kg
materiaal dak	polycarbonaat		

### Gerelateerde Producten

240185		zijwand voor overdekte fietsenstalling, aanbouw rechts, wand van polycarbonaat in transparant, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
240186		zijwand voor overdekte fietsenstalling, aanbouw links, wand van polycarbonaat in transparant, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, lengte x breedte 1100 x 700 mm, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
224764		Bezemsset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
306339		Afvالبak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 27 l, hoogte 430 mm, ter bevestiging aan paal of muur, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie gesloten