

## VARIOfit

### Chariot à timon

force 200 kg, plateau longueur x largeur 610 x 455 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP

Numéro d'article: 222007



VARIOfit



12 YEARS WARRANTY



## VARIOfit Plateau roulant à timon

### facile à déplacer d'une main

Chariot à timon

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 610 x 455 mm
- hauteur x longueur x largeur 940 x 910 x 500 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchoucsur jante plastique
- moyeu avec roulement à billes

- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau de jante	plastique
type de rouleur	Chariot à timon	roulement	roulement à billes
charge	200 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
norme européenne	non	Ø de roue	125 mm
longueur de plateau	610 mm	hauteur	940 mm
largeur de plateau	455 mm	longueur	910 mm
matériau de plateforme	bois	largeur	500 mm
nombre de plateaux	2 pièce	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	garantie	12 années
barre directrice	oui	couleur	bleu gentiane // RAL5010
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	16 kg
pneumatique	caoutchouc		

## Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique