

RAU

werkbank

Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 1500 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 750 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen, uitrusting: 1 legbord, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



RAU.



Artikelnummer: 230357



werkbank



- hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 1500 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 750 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen
- uitrusting: 1 legbord
- constructie van staal, geschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie



meubeltype	tafel	werkbank uitrusting	1 legbord
type tafel	werkbank	materiaal plaat	massief beukenhout
uitvoering frame	4-voetonderstel met 2 voetparen	oppervlak plaat	met laklijfolie
vorm onderstel	4-voetonderstel	kleur plaat	beuken
hoogte	790-1140 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1500 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	700 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
dikte plaat	40 mm	materiaal verwerking	geschroefd
diepte plaat	700 mm	verrijdbaar	nee
draagvermogen	750 kg	levering	voorgemonteerd
in hoogte verstelbaar	ja	garantie	5 jaar
hoogteverstelling door	C-profielstaal met gatenraster	gewicht	59 kg

Gerelateerde Producten

230963		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw, uitrusting: 1 paar steunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken
230968		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak
230976		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken, 1 flatscreenhouder
230983		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak, 1 flatscreenhouder, 1 kartonmagazijn
230991		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp
230996		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 legbord, 2 rails voor zichtbakken, 2 kantelbare metalen planken, 1 flatscreenhouder
231000		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1500 x 1500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 4 systeemsteunen, 3 geperforeerde platen, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 kantelbare metalen plank, 1 kartonmagazijn, 1 flatscreenhouder, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp

Dit past ook bij ...

149865		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood
184411		antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage

195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
225020		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart