

bott **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 930 x 1500 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitvoering frame 1 paar voeten / 1 container, uitrusting: 7 laden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 231592



werkbank



- hoogte x breedte x diepte 930 x 1500 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 30 mm
- uitvoering frame 1 paar voeten / 1 container
- uitrusting: 7 laden
- laden hoogte 4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Technische details





meubeltype	tafel	nuttige hoogte lade (gedetaillee)	fronthoogte - 25 mm
type tafel	werkbank	draagvermogen lade	75 kg
uitvoering frame	1 paar voeten / 1 container	uittrekbare lade	100 %
hoogte	930 mm	materiaal plaat	multiplex
breedte	1500 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	600 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	30 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	m. poedercoating
werkbank uitrusting	7 laden	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
laden aantal	7 stuks	verrijdbaar	nee
laden aantal x hoogte	4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm	gewicht	95,508 kg
nuttige breedte lade	525 mm		

Gerelateerde Producten

232988		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232989		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232990		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232991		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232992		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232993		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233014		schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart
233048		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
233052		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

233057		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
233447		lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen