

bott **gereedschapswagen** verso

hoogte x breedte x diepte 965 x 800 x 550 mm, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 2 laden, 1 kast, Met dubbele vleugel deur, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 233161



gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 965 x 800 x 550 mm
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 2 laden, 1 kast
- laden hoogte 2x100 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- ladegeleider 100 %
- met volledig uittrekbaar
- Met dubbele vleugel deur
- met duwbeugel
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm


Technische details

meubeltype	tafel	uittrekblokkering
type tafel	werkbank	greep duwbeugel
uitvoering frame	4 wielen	plaat uitrusting afrolrand, antislip-mat
onderbouw	4 wielen	materiaal onderstel staal
hoogte	965 mm	oppervlak onderstel m. poedercoating
breedte	800 mm	kleur onderstel lichtgrijs // RAL7035
diepte	550 mm	oppervlak front
in hoogte verstelbaar	nee	kleur voorkant gentiaanblauw // RAL5010
werkbank uitrusting	2 laden, 1 kast	materiaal verwerking gelast
laden aantal	2 stuks	deuren aantal 1 stuks
laden aantal x hoogte	2x100 mm	type deur dubbele vleugel deur
draagvermogen legbord	75 kg	verrijdbaar ja
oppervlak romp		wielen aantal/soort 4 wielen
soort uittrekking	volledig uittrekbaar	wiel-ø 125 mm
draagvermogen lade	50 kg	gewicht 55,22 kg
uittrekbare lade	100 %	

Gerelateerde Producten

232994		scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232996		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232998		scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233015		schuimstofelement, lengte x breedte 800 x 550 mm, van rubber in zwart
233061		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
233448		lade-indelingsset, met 24 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
--------	---	--

217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen