

antivermoeidheidsmat Amsterdam

mat, hoogte x lengte x breedte 14 x 1500 x 910 mm, vuurvast, Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in grijs, antislip, koude-isolerend en schokabsorberend, bestendig tegen olie en chemicaliën



Artikelnummer: 235470


antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen, magazijnen, maar ook architectenbureaus of supermarkten / voor zwaar gebruik
- mat
- hoogte x lengte x breedte 14 x 1500 x 910 mm
- Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in grijs
- afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen en RedStop™ antislip-onderlaag tegen uitglijden
- antislip, koude-isolerend en schokabsorberend
- bestendig tegen olie en chemicaliën
- met antislip-eigenschappen R10 conform DIN 51130 en BGR 181 getest
- vuurvast conform brandveiligheidsklasse Bfl-S1 en NFSI® gecertificeerd





Technische details

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|---|
| uitrusting werkplaats | vloerbedekking | breedte | 910 mm |
| vloerbedekking | antivermoeidheidsmat | vloerbedekking uitrusting | afgeschuinde randen, antislip-onderlaag |
| confectionering | mat | vloerbedekking functie | antislip, koude-isolerend, schokabsorberend |
| geschikt voor (branches) | droge, industriële ruimtes | elektrisch geleidend | nee |
| geschikt voor (gebruik) | zwaar gebruik | moeilijk ontvlambaar | nee |
| plaats van toepassing | binnen | bestendigheid | oliën, chemicaliën |
| materiaal loopvlak | microcellulair vinyl met pvc-laminering | berijdbaar | ja |
| oppervlak vloerbedekking | traanplaatprofiel | brandveiligheid | vuurvast |
| kleur | grijs | norm | DIN 51130 // BGR 181 |
| hoogte | 14 mm | certificering | brandveiligheidsklasse Bfl-S1 // NFSI® |
| lengte | 1500 mm | gewicht | 6 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 235625 |  | ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213069 |  | tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm |
| 221861 |  | tafelwagen, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden |
| 227867 |  | werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw |
| 227891 |  | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht |