

Cascoo Roue encastrable

force 160 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre 100 mm, jante en polyamide

Numéro d'article: 243402



Roue encastrable

- force 160 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à rouleaux
- diamètre 100 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à rouleaux
modèle	Roue	frein	sans
charge	160 kg	pare-fils	non
pneumatique	élastique	Poids	0,29 kg
Diamètre de roue	100 mm		

