

Bauer box de rétention

Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables, hauteur x largeur x profondeur 1710 x 1535 x 1590 mm, pour fût 4 x 200 litres, Équipé de tablette de rétention avec caillebotis, fourreaux pour fourche

Numéro d'article: 254719



box de rétention

- stockage passif
- pour stockage à l'abri, en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- hauteur x largeur x profondeur 1710 x 1535 x 1590 mm
- pour fût 4 x 200 litres
- avec porte à battants
- volume de rétention du bac de rétention 230 l
- garde au sol 100 mm
- structure en tôle d'acier profilée
- Équipé de tablette de rétention avec caillebotis
- caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- verrouillable
- avec toit rabattable
- fourreaux pour fourche



- construction du conteneur agréée par les autorités

Détails techniques

type de conteneur	box de rétention	toit	rabattable
lieu de stockage	à l'abri, en plein air	type de porte	porte à battants
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	soubassement	fourreaux pour fourche
aération	fentes d'aération	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	1710 mm	garde au sol	100 mm
largeur	1535 mm	matériau de bac de rétention	acier
profondeur	1590 mm	matériau	acier
équipement conteneur	tablette de rétention, caillebotis	surface	galvanisé
capacité	fût 4 x 200 litres	surface de bac de rétention	galvanisé
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	matériau de caillebotis	acier
volume de rétention de la tablet	230 l	surface de caillebotis	galvanisé
stockage	passif	exécution couleur	galvanisé
isolation	non	Poids	305 kg
verrouillable	verrouillable		