

C+P lockerkast Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm, met 12 vakken, verdeling 3x4, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw kunststof voeten, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 258139

Clanic+



lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm
- met 12 vakken, verdeling 3x4
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- openslaande deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-




structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw kunststof voeten
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

hoogte onderbouw	100 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
meubeltype	kast	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
type kast	lockerkast	oppervlak romp	gemoffeld
hoogte	1950 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte	1200 mm	type deur	openslaande deur
diepte	500 mm	deuraanslag	rechts
kast uitrusting	vakken	openingshoek deur	110 °
vakken aantal	12 stuks	opstelling	wand
verdeling vakken	3x4	levering	voorgemonteerd
onderbouw	voeten	garantie	10 jaar
kleur onderbouw	lichtgrijs // RAL7035	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
afsluitbaar	ja	stabiliteit / versterking / vers	vouwen, steunen
sluitsysteem	cilinderslot	deurdemping	ja
materiaal	staal	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
materiaal verwerking	gelast	gewicht	67,2 kg

Gerelateerde Producten

271467		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
271474		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272049		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272058		nivelleervoeten voor lockers met voeten of sokkel

272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272064		deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof
273067		veiligheidsslot met draaivergrendeling voor hangslot, voor lockerkast, inbraakbestendig door vrijloop - draait in gesloten toestand door en grijpt pas in na verwijdering van het hangslot, zonder meerprijs! Bestellen volgens het aantal deuren. Alleen te bestellen in combinatie met het hoofdartikel.