

META profiel voor magazijnstelling

lengte 2 m, profiel breedte x
diepte/materiaaldikte 35 x 35/1,5
mm, standers met
corrosiebeschermende zinklaag

VE 10 stuks

Artikelnummer: 362249



Das Lagersystem



META Profiel





profiel voor magazijnstelling

- Geschikt voor de individuele stelling- resp. constructiebouw op maat
- schroefstelsel
- lengte 2 m
- profiel breedte x diepte/materiaaldikte 35 x 35/1,5 mm
- gatafstand 25 mm
- perforatie 17 x 7,5 mm
- constructie van staal
- standers met corrosiebeschermende zinklaag




Technische details

meubeltype	stelling	diepte profiel	35 mm
stellingtype	magazijnstelling	profiel dikte	1,5 mm
stellingsysteem	schroefsysteem	perforatie (mm)	17 x 7,5
stellingveld	onderdeel	gatafstand	25 mm
onderdeel	profiel	materiaal	staal
geschikt voor (branches)	stelling-/constructiebouw	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	2000 mm	kleur uitvoering	verzinkt
lengte	2 m	gewicht	13,49 kg
breedte profiel	35 mm		

Gerelateerde Producten

503799		stellingversteving hoek M6x12,4 voor magazijnstelling, 13 lenskopschroeven
503800		stellingversteving hoek M6x12,8 voor magazijnstelling, 25 lenskopschroeven
503801		schroefverbinding voor legbord M6x12 voor magazijnstelling, lenskopschroeven met binnenzeskant en kraagmoer
503802		schroefverbinding voor legbord M6x12 voor magazijnstelling, lenskopschroeven met binnenzeskant en kraagmoer
503803		voeten, voor stelling voor zelfmontage, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
503804		onderlegplaat, voor stelling voor zelfmontage, hoogte 2 mm

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten