

jerrycan

hoogte x lengte x breedte 390 x 290 x 255 mm, inhoud 20 l, invulopening Ø 47 mm, van polyethyleen, in natuur

VE 6 stuks

Artikelnummer: 509680



Jerrycan

jerrycan



- hoogte x lengte x breedte 390 x 290 x 255 mm
- inhoud 20 l
- geschikt voor pallets
- met UN-X-toelating
- invulopening Ø 47 mm
- van polyethyleen
- in natuur
- schroefdeksel
- draaggreep
- geschikt voor pallets

Technische details




baktype	jerrycan	materiaal	polyethyleen
euronorm	nee	draaginstallatie	draaggreep
inhoud	20 l	kleur	natuur
hoogte	390 mm	plafond	ja
lengte	290 mm	type deksel	schroefdeksel
breedte	255 mm	nestbaar	nee
geschikt voor	pallets	stapelbaar	ja

(product/materiaal			
geschikt voor levensmiddelen	ja	onderrijdbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen	van bouwtoezicht	UN-X
diameter opening	47 mm	gewicht	7 kg

Gerelateerde Producten

509690		kraansluiting, voor jerrycan, diameter 47 mm
509693		opschroef-schenktuit, voor jerrycan met 20 - 30 l inhoud

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag