

PAVOY schuifdeurkast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 510100



PAVOY Schuifdeurkast Basis

schuifdeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- gelaste staalconstructie
- dubbele schuifdeur
- schuifdeuren kogelgelagerd
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 17 mm verstelbaar
- met verzonken greep
- afsluitbaar met cilinderslot
- deuren gemeenschappelijk afsluitbaar


- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	cilinderslot
type kast	werkplaatkast	sluitfunctie	deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
elektrisch geleidend	nee	onderbouw	sokkel
type deur	dubbele schuifdeur	materiaal	plaatstaal
hoogte	1950 mm	in hoogte verstelbaar legbord	17 mm
breedte	1000 mm	kleur bodem	In kleur van de romp
diepte	600 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	4 stuks	afsluitbaar	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	greep	verzonken greep
draagvermogen legbord	80 kg	verrijdbaar	nee
ordnerhoogtes	5 stuks	certificering	GS // TÜV
oppervlak romp	m. poedercoating	garantie	10 jaar
oppervlak front	m. poedercoating	gewicht	78 kg

Gerelateerde Producten

510101



Stalen bodem voor schuifdeurkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, draagvermogen 80 kg, van staal gelakt

Dit past ook bij ...

146393



magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw

664077



duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwieken met EasySTOP, wielen met TPE-banden