

Kappes grootvolumekast met bakken

RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1130 x 590 mm, 30 bakken van polyethyleen, 3 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

® RasterPlan



KAPPES



Artikelnummer: 522364



Kappes Grootvolumekast RasterPlan®

met Favorit zichtbakken

grootvolumekast met bakken

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1130 x 590 mm
- 30 bakken van polyethyleen
- uitrusting 6 x H x B x D 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x B x D 200 x 200 x 350 mm, 7 x H x B x D 130 x 140 x 290 mm, 7 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm
- draagvermogen per niveau 50 kg
- constructie van plaatstaal
- Stofdicht te sluiten via dubbele openslaande deur met perforaties
- dubbelwandige deuren met doorlopende stanggeleiding
- deuropeningshoek 200 °
- Per 10 mm verstelbaar
- 3 lade(n)
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
















- draagvermogen per uittrekbaar legbord 50 kg
- laden vanaf halve hoogte omlaag willekeurig te gebruiken
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| meubeltype | kast | oppervlak front | m. poedercoating |
| type kast | universele kast | sluitsysteem | cilinderslot |
| type deur | dubbele openslaande deur met perforaties | sluitfunctie | sluitmechanisme met 3 grendels |
| hoogte | 1950 mm | onderbouw | sokkel |
| breedte | 1130 mm | materiaal | plaatstaal |
| diepte | 590 mm | in hoogte verstelbaar legbord | 10 mm |
| kast uitrusting | legborden, kisten, lades | oppervlak legbord | verzinkt |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | afsluitbaar | ja |
| draagvermogen legbord | 50 kg | scheidingswand | nee |
| magazijnbakken | 30 stuks | uittrekrail lade | telescooprail |
| aantal bakken x maat | 6 x H x B x D 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x B x D 200 x 200 x 350 mm, 7 x H x B x D 130 x 140 x 290 mm, 7 x H x B x D 130 x 140 x | uittrekbare lade | 100 % |
| materiaal kist | polyethyleen | vergrendeling | driezijdig |
| laden aantal | 3 stuks | openingshoek deur | 200 ° |
| draagvermogen uitgetrokken | 50 kg | greep | draaigreep |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | verrijdbaar | nee |
| kleur voorkant | lichtgrijs // RAL7035 | gewicht | 175,45 kg |
| oppervlak romp | m. poedercoating | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 323247 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in blauw |
| 323258 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in blauw |
| 323291 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in blauw |
| 323316 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in geel |
| 323327 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in geel |

| | | |
|--------|---|--|
| 323349 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in geel |
| 323382 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in groen |
| 323393 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in groen |
| 323418 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in groen |
| 323451 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in rood |
| 323462 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in rood |
| 323484 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in rood |
| 324589 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in grijs |
| 324603 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in grijs |
| 324625 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in grijs |
| 324636 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in blauw |
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel |
| 324658 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in groen |
| 324669 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in rood |
| 324705 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in grijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 114305 |  | afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs |
| 524171 |  | werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil |