

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 423-1700
Artikel/Modell SARO Gas-Kochkessel Modell LQ /
PIG410
GTIN 4017337 045365



- Material: Edelstahl
- Thermisch isolierter Griff
- Wärmeisolierung durch Glasfasermatten
- Wasserzufuhr zum Behälter durch Wasserhahn, (warm / kalt) und drehbares Ausflussrohr
- Mit Ablasshahn
- Druckkontrolle durch Sicherheitsventil bei 0,5 bar
- Unterdruckventil und Manometer mit analoger Anzeige
- Batteriebetriebene Zündung mit sich wiederholendem, Zündfunken und Pilotflamme
- Gashahn mit Sicherheitssystem über Thermoelement
- Durchmesser Ø 600 x 415
- Geeignet für Dickflüssiges
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
- Gewicht: 162 kg
- Fassungsvermögen: 113 Liter
- Maße: B 800 x T 900 x H 850 mm
- Anschluss: 21 kW

Ursprung Italien
Zolltarifnummer 73211190
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827