

Multifunktionsbackofen mit Grill
Multifunction oven with grill
Four multifonction avec grill



5 Flammen Gasherd



- Gasherd aus CNS 18/10
- Gusseisenroste
- Gasbrenner mit Zündsicherung
- Elektronische Einhandzündung
- Füße höhenverstellbar
- Backofentür 2-fach-Verglasung
- Backofen Edelstahl
- Eingestellt auf Erdgas H, Propandüsen sind beigelegt
- Gasbrenner:
1 x 1,0 kW / 2 x 1,75 kW / 1 x 3 kW / 1 x 3,6 kW
- Multifunktionsbackofen mit Grill
Backofenvolumen: 117 Liter,
B 747 x T 435 x H 360 mm,
Temperaturbereich: 50 °C bis 250 °C
- Anschlusswert: Gas 11,1 kW
- Anschlusswert: Elektro 2,5 kW / 230 V
- Maße: B 900 x T 600 x H 850-900 mm
- Inklusive 1 Rost

GTIN 4015613469577
Art.-Nr. 1509511

Gas stove 5 burners



- Gas stove made of CNS 18/10
- Cast-iron grids
- Gas burners with safety pilot
- Electronic single-hand ignition
- Legs are height adjustable
- Oven door double vitrification
- Stainless steel oven
- Preset to natural gas H, propane jets are enclosed
- 5 gas burners:
1 x 1,0 kW / 2 x 1,75 kW / 1 x 3 kW / 1 x 3,6 kW
- Multifunction oven with grill
volume of oven: 117 litres,
W 747 x D 435 x H 360 mm,
temperature range: 50 °C to 250 °C
- Power: Gas 11,1 kW
- Power: Electric 2,5 kW / 230 V
- Size: W 900 x D 600 x H 850-900 mm
- Includes 1 grid

GTIN 4015613469577
Code-No. 1509511

Cuisinière 5 feux



- Cuisinière en acier inoxydable 18/10
- Grilles en fonte
- Brûleurs avec thermocouple
- Allumage électronique
- Pieds à vérins réglables
- Porte de four à double vitrage
- Four en acier inoxydable
- Réglé pour le gaz naturel H, dotation : buses pour GPL
- 5 brûleurs :
1 x 1,0 kW / 2 x 1,75 kW / 1 x 3 kW / 1 x 3,6 kW
- Four multifonction avec grill
contenance du four : 117 litres,
L 747 x P 435 x H 360 mm,
plage de température : de 50 °C à 250 °C
- Puissance : gaz 11,1 kW
- Puissance : élect. 2,5 kW / 230 V
- Dimensions : L 900 x P 600 x H 850-900 mm
- Dotation : 1 grille

GTIN 4015613469577
Code-No. 1509511