

Baie serveur 19"


- **cadre** : vissé
- **classe de protection** : IP20
- **porte avant** : portes galvanisées perforées (65% FAR)
- **panneaux latéraux** : amovibles, avec serrure
- **caractéristiques** : châssis en acier peint par poudrage de 1,0 - 2,0 mm • rails profilés galvanisés réglables en profondeur - plaque passe-câbles - vérins réglables en hauteur
- **surface** : poudrage électrostatique / cadres profilés galvanisés
- livré prémonté (démontable) avec 2 clés



Visuel de référence : Baie serveur 19"



Visuel de référence : Baie serveur 19", ouvert



Visuel de référence : Baie serveur 19", vue arrière

Produit	Hauteur de montage	Modèle	Capacité de charge	Dimensions (L x P)	Hauteur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Baie serveur 19" Eco	26 U	porte perforée	600 kg	600 x 1.000 mm	1.309 mm	noir	S26E61B	11117158
	42 U	porte perforée	600 kg	800 x 1.000 mm	2.000 mm	noir	S42E81B	11117159