

Rollcart Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,
Traglast 150 kg, Schaufel Breite x
Tiefe 300 x 225 mm, Schaufel und
Oberteil klappbar, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5010 Enzianblau, Räder mit
Luft-Bereifung

Artikelnummer: 158315



Rollcart 3-Stern-Treppenkarre

Traglast 150 kg

Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 500 x 575 mm
- Traglast 150 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Schaufel und Oberteil klappbar
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- Sternsatz mit Vollgummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät Transportkarre

Rad-Ø 260 mm

Karrentyp	Treppenkarre	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	150 kg	Bereifung Sternsatz	Vollgummi
Schaufelbreite	300 mm	Rad-Ø Sternsatz	160 mm
Schaufeltiefe	225 mm	Radlager Sternsatz	Rollenlager
Sternsatz	3-Stern	Sicherheitsgriff	ja
Material	Stahl	Höhe	1200 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	500 mm
klappbar	ja	Tiefe	575 mm
Klappfunktion	Schaufel // Oberteil	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Luft	Gewicht	20,5 kg

Zubehör

158296



Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar