

## BS-ROLLEN

### Heberolle

Traglast 50 kg, Bereifung Nylon in schwarz, Durchmesser x Breite 40 x 19,2 mm, Nabe mit Gleitlager, Nivellierad-Feststeller, Befestigung mit Rückenloch 8 mm

Artikelnummer: 222411



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Heberolle

### Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit





Heberolle

- Traglast 50 kg
- Bereifung Nylon in schwarz
- Durchmesser x Breite 40 x 19,2 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Nivellierad-Feststeller
- Gehäuse aus Gussaluminium in grau
- Befestigung mit Rückenloch 8 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Gussaluminium
Rollentyp	Heberolle	Farbe Gehäuse	grau
Traglast	50 kg	Feststeller	Nivellierad-Feststeller
Bereifung	Nylon	Gesamthöhe	75 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/uneben, rau/uneben	Höhenverstellung	8 mm
elektrisch leitend	nein	Radbreite	19,2 mm
Rad-Ø	40 mm	Rückenloch Ø	8 mm
Radlager	Gleitlager	Farbe Reifen	schwarz
Befestigungselement	Rückenloch	Gewicht	0,32 kg

## Dazu passt auch ...

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen