

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 220 kg, Mit Elastik-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm

Artikelnummer: 524868



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 220 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
- Durchmesser x Breite 125 x 50 mm
- Naben Länge x Ø 50 x 20 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	166 mm

Bauform	Lenkrolle	Nabenlänge	50 mm
Traglast	220 kg	Nabenbohrung	20 mm
Bereifung	Elastik	Radbreite	50 mm
Rad-Ø	125 mm	Ausladung	45 mm
Material Felge	Aluminium	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	138 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Breite Platte	109 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	11 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Gewicht	2,7 kg
Feststeller	Doppelstopp		

Zubehör

524870



Rad, Traglast 220 kg, Mit Elastik-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Aluminium

Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen