

Funkciók	Sorozat 573
ORIGIN (ABS nullapont)	
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	
Riasztás alacsony felszültségnél	
Adatkimenet	

Specifikáció

Felbontás	0,01 mm
Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Max. sebesség	Korlátlan
Elem élettartam	~ 5 év
Kijelző	LCD, karakter magasság 9 mm
Szállítva	Dobozban, 1 db elemmel

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA624	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 1 m
05CZA625	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal, 2 m
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic USB), Digi/Digi2, With Data Button IP Caliper Type
264-620	U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység tolmérőkhöz
264-621	U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység tolmérőkhöz
02AZF310	Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell


Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem



Specifikáció

Pontosság	±0,05 mm
Síklapúság	0,05 mm
Szállítva	Dobozban



Csővastagságmérő tolmérő

Sorozat 573

Csőfalvastagságmérő tolmérő hengeres mdb-okhoz.

Jellemzői:


- Hengeres mérőcsőr a mérés megkönnyítése érdekében.



573-661-20

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Görgő	Tömeg [g]
573-661-20	0-150	±0,05 mm		167
573-662-20	0-150	±0,05 mm		167




Sorozat 536

These tube thickness calipers are designed especially for round-shaped workpieces.

They offer you the following benefits:

- The beam-mounted jaw is a round bar that lets you easily measure tube wall thickness.



536-161

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság	Tömeg [g]
536-161	0-150	±0,05 mm	150