



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 8301/7016 Etagenwagen "GREY EDITION"



Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche mittelgrau. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Tragkraft Etage (kg)	90
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	600
Gesamtlänge (mm)	1169
Gesamtbreite (mm)	609
Gesamthöhe (mm)	1800
Etagenhöhen (mm)	269, 669, 1069, 1469
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	64
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	9403208000
GTIN	4017976383019