

Keradet-Konzentrat-Aktiv

Alkohol-Universal-Reiniger

Produkt-Code: GU 50

Eigenschaften

Reinigungsaktiver, hygienisch wirkender Alkoholreiniger mit lang anhaltendem Frischeduft. Durch das schlierenfreie Abtrocknen ist Keradet-Konzentrat-Aktiv speziell zur Reinigung hochglänzender Flächen geeignet.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe (Linalool, Geraniol, Coumarin), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 7

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5

Anwendungsbereich

Auf allen wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar.

Anwendung

1 Dosierung (Dosierbeutel bzw. Dosierkopf) = 25 ml

Unterhaltsreinigung (Wischen/maschinelle Nassreinigung):

1 Dosierung zu 8 Liter kaltem Wasser oder Dosierung über Kiehl-Dosiersystem 1:320.

Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):

1 Dosierung zu 4 Liter kaltem Wasser oder Dosierung über Kiehl-Dosiersystem 1:160.

Bei leichter bis mittlerer Verschmutzung ist die halbe Dosierung ausreichend.



Unterhalts- reinigung

Verbrauch pro m²

Wischen/maschinelle Nassreinigung: 0,06 – 0,25 ml

Oberflächenreinigung: 0,07 – 0,15 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

240 x 25 ml Dosierbeutel im Karton

6 x 1 L Dosierflaschen im Karton

10 L Kanister

Art.-Nr. j 25 03 54

Art.-Nr. j 25 03 02

Art.-Nr. j 25 03 10

