

Datenblatt | Artikelnummer: 272-103/120-000


Netzanschlussklemme; ohne Drücker; ohne Rastfüße; ohne PE-Kontakt; 3-polig;
2,50 mm²; weiß

<https://www.wago.com/272-103/120-000>



Farbe: weiß

Abbildung ähnlich



Abmessungen in mm

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60664-1
Bemessungsspannung (III / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	18 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 2) Δ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Klemmstellen	12
Gesamte Anzahl der Potentiale	3
Anzahl Anschlussstypen	1

Anschluss 1

Anschluss technik	PUSH WIRE®
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Polzahl	3

Geometrische Daten

Breite	28,5 mm / 1.122 inch
Höhe	15,3 mm / 0.602 inch
Tiefe	24,5 mm / 0.965 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	weiß
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,142 MJ
Gewicht	9,3 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	8 (Leuchten- und Geräteklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
VPE (UVPE)	500 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918436670
Zolltarifnummer	85369010000

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 272-103/120-000	↓

Dokumentation

Weitere Informationen			
Technischer Anhang	03.04.2019	pdf 3549.50 KB	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Stiftkabelschuh



Art-Nr.: 209-157

Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen;
passend zu Serie 271, 272; blau



Art-Nr.: 209-151

Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen;
passend zu Serie 271, 272; grün



Art-Nr.: 209-164

Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen;
passend zu Serie 271, 272; natur

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 210-110

Faserschreiber

1.1.3 Montage

1.1.3.1 Montagematerial



Art-Nr.: 271-702

Pins; for plate thickness 1 mm



Art-Nr.: 271-711

Pins; for plate thickness 1 mm



Art-Nr.: 271-712

Pins; for plate thickness 1.5 mm

1.1.4 Werkzeug

1.1.4.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 271-120

Betätigungsdrücker; weiß