

Schneiden

Komfortabel arbeiten unter beengten Bedingungen.



570 mm

620 mm

670 mm

720 mm

770 mm

Bedarfsgerechte Griff­längeneinstellung durch Teleskoparme

Art. Nr. 700 038 3



Optimaler Krafteinsatz durch Knickarmmechanik



Optimierte Schneidengeometrie mit Präzisionsschliff, nachstellbares Schraubgelenk, vergüteter Spezialstahl





Leichtes, hochfestes Aluminiumrohr, 2K-Griffe mit Klemmschutz

Kabelschere D38

- zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu
- nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet
- besonders geeignet unter beengten Arbeitsbedingungen
- abwinkelbare Teleskopgriffe zum Einstellen der optimalen Griffweite
- komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht
- auswechselbarer Schneidkopf



Art. Nr. 700 038 3



| Art. Nr. | EAN 4049002 | Ausführung | Ø mm | Schneidwerte mm ² | | | ↔ mm | ⚖ g |
|-------------|----------------|---------------------|---------|------------------------------|--------|-----------------|---------|--------|
| | | | | ⊙ | ⊘ | ⊕ | | |
| 700 038 3 | 086960 | brüniert, 2K-Griffe | 38 | Cu 300 / Al 400 | Cu 300 | Cu 280 / Al 280 | 570 | 2.300 |
| 700 038 3 0 | 053542 | Ersatzmesser | | | | | | 720 |