



STASEI 200 grau/grey

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder ST-Serie:Einbaustecker


Lieferinformationen

Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	15.07.2008

Produktbeschreibung

Beschreibung	Einbaustecker mit Kodierrippe, Dichtung lose beigelegt
Typ	STASEI 200 grau/grey
Bestell-Nr.	932 048-106
Kontaktart	Stift
Polzahl	2 + PE
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Gehäusefarbe	grau
Kontaktträgerfarbe	schwarz

Zeichnung



Technische Daten

Stiftdurchmesser	2 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	DC 10 A / AC 16 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 m Ω
Anschlußart	schrauben

Gehäusebefestigung	Schrauben
Werkstoff	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 54
Nennspannung	3
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	UL 94 HB
Kontaktträger	UL 94 V-0
Zulassungen	
UL	UL
VDE	VDE
SEV	SEV
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Sicherungsbügel STASI 2, Bestell-Nr. 732 044-000