


ROTATIONSDÄMPFER TYP RD-DA



- großer Rotationsdämpfer
- Schraubmontage
- mit und ohne Freilauf
- Ritzel: Modul 1,25, 11 Zähne
- Einsatztemperatur: -30°C bis +90°C
- Lebensdauer 15000 Zyklen
- Material: Gehäuse aus PA66 GF13, Ritzel aus POM
- Farbe: schwarz (Gehäuse), natur (Ritzel),
- andere Ausführungen auf Anfrage möglich



Art.-Nr.	Typ	Freilauf	Drehmoment
171 10 030	RD-DA-030	nein	3Ncm \pm 0,7
171 10 040	RD-DA-040	nein	4Ncm \pm 0,7
171 10 055	RD-DA-055	nein	5,5Ncm \pm 0,8
171 10 075	RD-DA-075	nein	7,5Ncm \pm 1,3
171 10 110	RD-DA-110	nein	11Ncm \pm 1,5
171 10 150	RD-DA-150	nein	15Ncm \pm 2
171 10 030R	RD-DA-030-R	rechts	3Ncm \pm 0,7
171 10 040R	RD-DA-040-R	rechts	4Ncm \pm 0,7
171 10 055R	RD-DA-055-R	rechts	5,5Ncm \pm 0,8
171 10 075R	RD-DA-075-R	rechts	7,5Ncm \pm 1,3
171 10 110R	RD-DA-110-R	rechts	11Ncm \pm 1,5
171 10 150R	RD-DA-150-R	rechts	15Ncm \pm 2
171 10 030L	RD-DA-030-L	links	3Ncm \pm 0,7
171 10 040L	RD-DA-040-L	links	4Ncm \pm 0,7
171 10 055L	RD-DA-055-L	links	5,5Ncm \pm 0,8
171 10 075L	RD-DA-075-L	links	7,5Ncm \pm 1,3
171 10 110L	RD-DA-110-L	links	11Ncm \pm 1,5
171 10 150L	RD-DA-150-L	links	15Ncm \pm 2