



G 400

- Robuster Geradschleifer zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz
- Abnehmbare Gummischutzhülse zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Schlankes Design für optimale Handhabung

| Bestell-Nr. | 601052000 |
|-------------------------------|---------------|
| EAN-Code | 4061792257627 |
| Leerlaufdrehzahl | 30000 /min |
| Nennaufnahmeleistung | 380 W |
| Abgabeleistung | 250 W |
| Drehzahl bei Nennlast | 12400 /min |
| Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
| Spannbohrung der Spannanzange | 6 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 1.5 kg |
| Kabellänge | 2.55 m |

Lieferumfang

Spannzange 6 mm, Gummischutzhülse, 2 Maulschlüssel