

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC03-8DD0




Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

Bemessungsstrom	45,00 A
Verlustleistung	0,199 kW

### Mechanische Daten

Breite	225,0 mm (8,86 in)
Höhe	210,0 mm (8,27 in)
Tiefe	164,0 mm (6,46 in)
Schutzart	IP00
Nettogewicht	19,10 kg (42,11 lb)

### Anschlüsse

#### Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M6
------------	----------------------------------

#### Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M6
------------	----------------------------------

#### Motorleitungslänge, max.

##### 3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

##### 3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

#### PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M6
------------	-------------