

## Thurmetall Elektro-Flügeltürenschränk

THURMETALL

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm, Elektroausstattung: Ladestation mit Elektromodul, 9 Steckdosen und Endschalter, Stecker Ausführung FR, Verschließbar mit Drehriegelverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau



Artikelnummer: 158437



## Thurmetall Elektro-Flügeltürenschränk

### Ausführung FR

Elektro-Flügeltürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Ausgestattet mit Böden, Elektromodul, Endschalter
- Elektroausstattung: Ladestation mit Elektromodul, 9 Steckdosen und Endschalter
- Stecker Ausführung FR
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 100 kg
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 115 °
- Drehgriff
- Verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau Sockel

- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schranktyp	Elektroschrank	Farbe Korpus	taubenblau
Einsatzort	Innenbereich	Farbe Front	hellblau
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Höhe	1950 mm	Unterbau	Sockel
Breite	1000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	580 mm	abschließbar	ja
Ländervariante	Ausführung FR	Mitteltrennwand	nein
Schrank Ausstattung	Böden, Elektromodul, Endschalter	Verriegelung	2-seitig
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Türöffnungswinkel	115 °
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Griff	Drehgriff
Traglast Fachboden	100 kg	fahrbar	nein
Steckerplätze Anzahl	9 Stück	WEEE-Registrierungsnummer	DE47480210
Anschluss	Anschluss für FR	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Elektroausstattung	Ladestation mit Elektromodul, 9 Steckdosen und Endschalter	Marke laut EAR-Register	Thurmetall
Material	Stahlblech	Gewicht	84,31 kg
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet		