



Moravia Schutzbügel MORION

Für den Außenbereich geeignet,
Höhe x Breite 1300 x 1000 mm,
herausnehmbar aus der Halterung,
Aus Stahl feuerverzinkt mit
Kunststoffbeschichtung in
gelb/schwarz, zum Einstecken

Artikelnummer: 214676



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Schutzbügel MORION

Schutzbügel



- Für den Außenbereich geeignet
- Höhe x Breite 1300 x 1000 mm
- Höhe über Flur 1000 mm
- Rohrdurchmesser 48 mm
- Wandstärke 2 mm
- Konstruktion mit Knieholm
- herausnehmbar aus der Halterung
- Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
- zum Einstecken

Technische Details




| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Verkehrssicherung | Sicherheitsausstattung | Wandstärke | 2 mm |
| Sicherheitsausstattung | Anfahrerschutz | Befestigungsart | zum Einstecken |
| Rammschutztyp | Schutzbügel | Rammschutz Ausstattung | Knieholm |
| Einsatzort | Außenbereich | Rammschutz Funktion | herausnehmbar aus der |

| | | | |
|------------------|---------|-----------------------|--|
| | | | Halterung |
| Höhe | 1300 mm | Material | Stahl |
| Höhe über Flur | 1000 mm | Oberfläche Rammschutz | feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Breite | 1000 mm | Farbe Rammschutz | gelb/schwarz |
| Durchmesser Rohr | 48 mm | Gewicht | 11 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 214679 |  | Einsteckhülse für Schutzbügel, Höhe 300 mm |
| 400597 |  | Spezialdübel für Schutzbügel, Ausgestattet mit Schrauben |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 509129 |  | Rammschutzpoller, Für den Außenbereich geeignet, Höhe x Durchmesser 1200 x 90 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz, Zum Einbetonieren |
| 523822 |  | Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm |
| 529663 |  | Kabelbrücke, Grundelement, Für Geschwindigkeiten < 10 km/h, Breite x Tiefe 1200 x 210 mm, Überfahrhöhe 65 mm, Aus Recycling-Kautschuk in schwarz, 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm |