

## Scangrip Akku-Lampe UNIFORM

1 Leuchtmittel COB-LED, Lichtstrom  
150 Lumen, Spot 75 Lumen, Mit USB-  
Kabel

Artikelnummer: 219549



## Scangrip LED-Arbeitsleuchte UNIFORM mit Spotlight

Akku-Lampe

- Länge 156 mm
- 1 Leuchtmittel COB-LED
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 150 Lumen, Spot 75 Lumen
- Leuchtdauer 4 h
- Bis 180° schwenkbar, integrierter Magnet und Haken zur Befestigung
- Ladezeit 2,5 h
- Mit USB-Kabel
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 3 Jahre Garantie



## Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Kabellänge	1 m
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Leuchtenkopf Ausführung	Bis 180° schwenkbar, integrierter Magnet und Haken zur Befestigung
Leuchtmittel Anzahl	1 Stück	Länge	156 mm
Energieeffizienzklasse	A	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Leuchtdauer	4 h	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Lichtstrom	150 Lumen	Garantie	3 Jahre
Lichtstrom Spot	75 Lumen	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Spannungsversorgung	USB-Kabel	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkutyp	Lithium-Ionen	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Akkuleistung	750 Ah	Gewicht	0,09 kg
Ladezeit	2,5 h		