


## Moravia Inneneckenschutz

Form Kreis, 2 Schenkel je 45 mm lang,  
aus Polyurethan, in gelb/schwarz,  
selbstklebend

VE 5 Stück

Artikelnummer: 520096

**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Warn- und Schutzprofil

### Eckenschutz







Inneneckenschutz

- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Form Kreis
- 2 Schenkel je 45 mm lang
- aus Polyurethan
- in gelb/schwarz
- selbstklebend
- temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- gemäß DIN 4844 und Brandschutzklasse UL94HB

### Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Material	Polyurethan
Sicherheitsausstattung	Schutzprofil	Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Schutztyp	Inneneckenschutz	Schenkel Anzahl	2 Stück
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Schenkellänge	45 mm
Form	Kreis	Farbe	gelb/schwarz
Norm	DIN 4844	Fixierung	selbstklebend
Brandschutz	Brandschutzklasse UL94HB	Gewicht	0,2 kg

## Dazu passt auch ...

215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
217108		Cutter, mit automatischem Klängenrückzug, Klängenlänge 18 mm, Schnitttiefe 3 - 10 mm, mit Gürtelclip und Abbrechhilfe
523816		Bodenmarkierfarbe, für Bodenmarkiergerät, Sprühdose, RAL1023 Verkehrsgelb
527237		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 2500 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau 4 Rollen
691499		Anfahrtschutz, Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe 400 mm, Aus Stahl in gelb/schwarz, zum Aufdübeln
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß