


# 6875 Treppentritt

## Eigenschaften

- Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.
- Stufentiefe 232 mm, oberste Stufe 355 mm.
- Senkrechter Stufenabstand 240 mm.
- Bequemes Arbeiten durch große Standfläche.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind.

## Highlights

- Ideal geeignet für Betrieb und Lager.
- Kippsicher durch konische Ausführung.



STUFENZAHL	2
HOLM (CA. MM)	40
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	232
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	240
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.48
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	1.98
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.48
GESAMTBREITE (CA. MM)	661
AUSLADUNG (CA. M)	0.68
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	7.1
GEWICHT (CA. KG)	6.6
BEST.-NR.	687526