

**Artikelnummer:** 129958

**Kurzbeschreibung:** Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 1 as, Volrubberen banden, draagvermogen 2000 kg, 2000 x 1000 mm



**Langbeschreibung:** Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 1 as, Volrubberen banden, draagvermogen 2000 kg, 2000 x 1000 mm: Basisframe van T-profiel (80/80/8 mm), impuls gelast. Alle 4 de hoeken met buishulzen voor het plaatsen van scepters, druppelzijden, etc. Stevige antislip en weerbestendige zeefdrukplaat met weerbestendige, 25 mm dikke OSB-plaat. Snelwisselsysteem voor de trekstang met valbeveiliging. Aanhangwagenkoppeling met pen (a<sup>~</sup> 30 mm). Schilderij in zuiver oranje (RAL 2004). 1-assige draaischijfbesturing: draaischijfbesturing met kogelomloopspindel, wendbaar, onderhoudsarm. [ul]<li> Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1. </li><li> CE-conformiteitsverklaring volgens richtlijn 2006/42/EG </li><li> gebruiksaanwijzing </li><li> onderhoudsschema </li><li> onderdelenlijst</li><li> Max. Rijsnelheid: 6 km/u</li><li> Laadoppervlak: B 2000 x D 1000 mm. </li><li> Laadhoogte: 510 mm </li><li> Banden: 360 x 60 mm </li><li> Eigen gewicht: 285 kg </li><li> Draagvermogen: 2000 kg</li>[ul]

