


Einschraubfilter

Werkstoff: Gehäuse Aluminium, Filterelement Sintermetall.

Betriebsdruck: max. 10 bar.




Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 86531511, Einschraubfilter, Gewinde Außen-Ø G^{1/8}A

Artikel-Nr.	A	B mm	C mm	D mm	SW mm	Durchfluss bei	Gewicht
						6 bar Betriebsdruck	
						m ³ /h	g
865 315 11	G ^{1/8} A	6	16	8	15	11,3	6
865 315 12	G ^{1/4} A	8	22	10	23	27,7	18
865 315 14	G ^{1/2} A	10,5	25	13	30	37,8	30
865 315 16	G ^{3/4} A	14	31	16	42	98,3	50
865 315 18	G 1 A	15	35	19	47	138,6	91

Schalldämpfer

Werkstoff: Filterelement Sintermetall, Gehäuse Messing.

Betriebsdruck: max. 10 bar.



Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 86600500, Schalldämpfer, Gewinde M5

Artikel-Nr.	A	B mm	C mm	Ø D mm	Ø E mm	F mm	SW mm	Entlüftungsgeräusch dB(A) Messabstand: 1m		Gewicht g
								bei 0,7 bar	bei 6 bar	
866 005 00	M5	5	5	5	2,5	20	7	56	70	4
866 018 00	G 1/8 A	6	5	9,5	6	24	13	66	75	10
866 028 00	G 1/4 A	8	5	12	8,5	33	17	68	78	20
866 038 00	G 3/8 A	10	5	17	12	44	22	75	84	39
866 048 00	G 1/2 A	12	5,5	20	14,8	56	27	75	88	68
866 068 00	G 3/4 A	14	6	26	19	80	32	87	96	130
866 088 00	G 1 A	16	6	31	25	82	41	93	100	200