



## Leírás:

1/2" x 3/8"-os (R 1/2" x 10 mm) szűkítő áteresztő csapok elzárófunkcióval, natúr színben, menettel és csővégcsatlakozóval tömlők összekötéséhez vagy tartályokra csatlakoztatáshoz

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből (LD-PE)
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- max. 0,4 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- nem szellőztetett
- a (cső)menet külső átmérője = R 1/2", a csővég külső átmérője = 10 mm, ill. 3/8" (csatlakozó rész)
- Minimális rendelési mennyiség 2,000 darab!

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	528800
GTIN	4007228528800
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	5

szín	természetes
Súly (kg)	0,02

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	5
M x S x M (mm)	__ LAENGE_KARTON __ x __ BREITE_KARTON __ x __ HOEHE_KARTON __

KE bruttó tömege, kg	0,1
----------------------	-----

### Paletta

M x S x M (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	-----------------

Súly (kg)	0,0
-----------	-----