



Descrizione

Rubinetti di scarico PROFI con raccordo filettato S38 come accessorio per taniche per acqua ECO, colore naturale/blu

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- con raccordo filettato blu, dimensioni della filettatura S38
- Con manopola blu e tubo flessibile trasparente in PUR
- Uscita rapida e senza gorgoglii grazie all'aerazione integrata
- Resistenza a pressione fino a massimo 0,4 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Velocità di uscita > 3,5 litri/minuto
- Attacco maschio Ø esterno = 19 mm o 3/4" (zona di inserimento)

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	550300
GTIN	4007228550306
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	5

Colore	naturale
Peso (kg)	0,06

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	530 x 395 x 545

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,9
------------------------------------	------------

Pallet

P x L x A (mm)	0,0 x 0,0 x 0,0
----------------	------------------------

Peso (kg)	0,0
-----------	------------