


Kärcher Kärcher Trockensauger T 11/1 Classic HEPA *EU

Artikelnummer: 237299

KÄRCHER






Technische Details

Akkubetrieb nein

Werbung So macht Energiesparen

		Spaß!
Luftmenge	40 l/s	Max. Aufnahmeleistung max. 850 W
Kabellänge	7,5 m	Gewicht 6,271 kg
Höhe	385 mm	Leistung Turbine 850 W
Breite	285 mm	Schalldruckpegel 61 dB (A)
Ausstattung	Saugschlauch (2 / mit Krümmer), Saugrohr (3 x 0.35 / Kunststoff), Motorschutzfilter (1), Filtertüte (1 / Vlies), Kombi-Bodendüse	Anzahl pro Palette 36 st
Lieferumfang	2 m Saugschlauch mit Krümmer	Verpackungsmenge 1 st
Titel Reinigung/Entsorgung	\$B Trockensauger \$\$ \$M	Behälterinhalt 11 l
WEEE- Registrierungsnummer	DE64190940	Gewicht (mit Zubehör) 5,52 kg
WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4	Standard Nennweite DN 35
Marke laut EAR-Register	Kärcher	Nennleistung 850 W
Vakuum	235 / 23.5 mbar / kPa	Länge 385 mm
Stromart	1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz	BaRaGr 1
Abmessungen (L x B x H)	385 x 285 x 385 mm	

Zubehör

119417		Düsen-Set, Set bestehend aus: Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel, elektrisch leitend, Nennweite 35 mm
237330		Kärcher HEPA 14-Filter verpackt
237363		Kärcher Vliesfiltertüten, 3-lagig, 10 St., T 7/1