

Rollcart Handpritschenwagen

Traglast 1500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1960 x 960 mm, Plattform aus rutschsicherer/wasserfester Siebdruckplatte, Aufbau 4 Bordwände (Vollwand), Gestell mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 404920

Rollcart Handpritschenwagen

Traglast 1500 kg

Aufbauten:

- Mit Bordwänden aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch
- 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend

Ladefläche:

- Ladefläche aus rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte

Gestell:

- Hohe Stabilität durch geschweißte Stahlkonstruktion
- Dauerhaft schlag- und kratzfeste Oberfläche dank Pulverbeschichtung

Deichsel:

- Drehschemel mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung

- Deichsel gedämpft selbstaufrichtend, mit Sicherheitshandgriff und automatisch wirkender Feststellbremse

Bereifung:

- Räder mit Vollgummibereifung
- Naben mit Kugellager

5 Jahre Garantie



Auf Anfrage:

- Zugöse oder Kupplung auf Anfrage


Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Deichsel	Scherendeichsel mit Fallsicherung
Wagentyp	Kastenwagen	Euronorm	nein
Traglast	1500 kg	Plattform	Holz
Aufbauten	4 Bordwände (Vollwand)	Ausstattung Wagen	keine
Aufbauten Höhe	250 mm	Anzahl / Art Rollen	4 Räder
Ladeflächenlänge	1960 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	960 mm	Radlager	Kugellager
Ladehöhe	500 mm	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl	Oberfläche Gestell	mit Pulverbeschichtung
Höhe	500 mm	Farbe	RAL5010 Enzianblau
Lenkung	Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz	Garantie	5 Jahre
Lenkstange	ja	Gewicht	165 kg

Zubehör

203332		Zugöse, f. Handpritschenwagen, Aufpreis
203333		Anhängerkupplung, m. Bolzen D 30 mm, Aufpreis

Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Traglast 3 t, Standardhub 3 m, 1-strängig, Gehäuse verchromt
--------	---	--

210710		<p>Hydraulik-Palettenheber, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm</p>
529663		<p>Schmale Kabelbrücke, HxLxB 65x1200x210 mm, 2 Kanäle à 20x20 mm, 1 Kanal à 45x45 mm, Recycling-Gummi, schwarz</p>
670524		<p>Zurrgurte, Zugkraft 5 t, einteilig zum vollständigen Umreifen, BxL 50x8000 mm</p>