

KERN HCN50K100IP

Praktische Handhängewaage für schnelles und mobiles Wiegen

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	500
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	50 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht

Linearität:	200 g
Präzision (von [Max]):	0,500 %
Reproduzierbarkeit:	100 g
Wägebereich [Max]:	50 kg
Wägeeinheiten:	lb N kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,200 cm
-----------------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie:	2x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	200 h

Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierschein:	963-128H
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Hängewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	155 x 220 x 75 mm
Bruttogewicht:	1,145 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	817 g
Versandart:	Paketdienst

KERN HCN50K100IP



Praktische Handhängewaage für schnelles und mobiles Wiegen

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 96 x 48 x 179 mm

Gehäusematerial: Edelstahl

Piktogramme

STANDARD



OPTION

