



NUMINOS® CL DALI L

Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz
2700K 60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® CL DALI L Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2475 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004604
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	35
Anzahl Leuchten an LS C16A	60
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	2 µs
Lumen	2475 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791800	
--------	---

Zubehör

1006169	NUMINOS L , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	21.3 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	1.025 kg
Bruttogewicht	1.33 kg
BIG WHITE Seite	105