

## fetra servante d'atelier

force 250 kg, plateau longueur x largeur 750 x 450 mm, plateforme en acier, avec rebord antichute, plateforme inclinable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, hauteur 720 - 1080 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118668



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Servante d'atelier

### Force 250 kg

servante d'atelier

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 750 x 450 mm
- plateforme en acier, avec rebord antichute
- plateforme inclinable
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- hauteur 720 - 1080 mm
- réglage en hauteur via en continu, hydraulique, avec pédale
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec palier lisse
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté
- 2 années de garantie

## Détails techniques

|                          |                                      |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| appareil de manutention  | chariot de manutention               | Ø de roue                | 125 mm                   |
| type de chariot          | servante d'atelier                   | roulement                | palier lisse             |
| charge                   | 250 kg                               | conducteur d'électricité | non                      |
| longueur de plateau      | 750 mm                               | matériau                 | acier                    |
| largeur de plateau       | 450 mm                               | matériau de finition     | soudé                    |
| nombre de plateaux       | 1 pièce                              | livraison                | démonté                  |
| alignement de niveaux    | inclinable                           | norme européenne         | non                      |
| hauteur                  | 720-1080 mm                          | rehausses                | aucune                   |
| réglage en hauteur via   | en continu, hydraulique, avec pédale | équipement chariot       | sans équipement          |
| type de niveau           | panneau en acier                     | rabattable               | non                      |
| matériau de plateforme   | acier                                | disposition des roues    | rectangulaire            |
| équipement de plateforme | rebord antichute                     | surface                  | finition peinture époxy  |
| nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes               | couleur                  | bleu brillant // RAL5007 |
| équipement roue          | 2 roulettes pivotantes avec freins   | garantie                 | 2 années                 |
| pneumatique              | TPE                                  | Poids                    | 39 kg                    |