

## **bott**

### **armoire à tiroirs**

#### **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 880 x 800 x 525 mm, 5 tiroir(s), avec charges normales, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

**Numéro d'article: 125316**



## **bott Armoire à tiroirs cubio**

### **roulant**

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 880 x 800 x 525 mm
- 5 tiroir(s)
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 75 kg
- avec charges normales
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- soubassement roulettes
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair














- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

## Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
hauteur	880 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	800 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	525 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
nombre de tiroirs	5 pièce	Type d'extension	charges normales
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	verrouillable	oui
hauteur frontale 100 mm	1 pièce	système de fermeture	noyau interchangeable à 5 goupilles
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 200 mm	1 pièce	poignée	poignée barre
capacité de charge de tiroir	75 kg	roulant	oui
équipement armoire	tiroirs	soubassement	roulettes
glissière tiroir	à roulement à billes	Poids	84,8 kg

## Accessoires

125770		Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)
125771		clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)
125772		noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs
125774		fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs
125777		Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 800 x 525 mm
126253		support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir
126254		support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir
126255		équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126256		Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs

126258		support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126259		support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126260		support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126261		support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126262		support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126263		support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126264		support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126265		support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer
126275		Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 675 x 400 mm, pour armoire largeur x profondeur 800 x 525 mm
126281		couche de mousse, convient pour tiroir l x P 800 x 525 mm, hauteur x largeur x profondeur 27 x 675 x 400 mm, pour découpe manuelle, en polyéthylène, coloris anthracite/rouge
126295		auges, 12 godets (2 x l 70 mm, 6 x l 45 mm, 4 x l 33 mm) + 24 séparateurs de godets, hauteur x largeur x profondeur 28 x 800 x 525 mm